



Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na paličju, Tip: 240



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	441150 240
GTIN	7290005395109
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Mehansko 3D-merilno stojalo z zglobi in s centralnim zatezanjem. Vsi trije zglobi se vpnejo z enim vrtljivim zvezdastim gumbom. Brezstopenjsko regulirana vpenjalna sila z veliko trdnostjo. Krogelni zglobi omogočajo hitro in enostavno pozicioniranje. Magnetna noga s prizmatičnim podnožjem in stikalom.

Univerzalno vpenjalo za merilno uro s finim nastavljanjem, za vpenjalna stebila \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 cole in merilne naprave s prizmo.

Opisno besedilo na sliki:

Fina nastavitvev na vpenjalu merilne ure

Tehnični opis

Dolžina magnetne noge	60 mm
Prevesna dolžina	282 mm
Vpenjalna sila	800 N
Višina magnetne noge	55 mm

Dolžina zgloba L ₂	101 mm
Širina magnetne noge	50 mm
Maksimalna obremenitev	4 kg
Dolžina zgloba L ₁	110 mm
Priključni navoj spodaj	M8
Vrsta izdelka	Merilni stativi

Pribor

Noga za merilno stojalo Tip 0	442140 0
Noga za merilno stojalo Tip 1	442120 1
Vpenjalo za merilno stojalo Tip QR	442100 QR
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442100 2SM
Noga za merilno stojalo Tip 1	440868 1
Noga za merilno stojalo Tip K3	442120 K3
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 240	442110 240
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 240	442114 240
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K1	442100 K1
Noga za merilno stojalo Tip V	442120 V
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K2	442100 K2
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442104 2SM
Vpenjalo za merilno stojalo Tip H	442100 H
Vpenjalo za merilno stojalo Tip CA	442100 CA
Noga za merilno stojalo s fino nastavitvijo Tip 0	442125 0
Noga za merilno stojalo Tip 1	442140 1
Noga za merilno stojalo Tip 0	442120 0