

Mitutoyo**Digitalno pomično merilo za delavnico z nožastima merilnima konicama,
Merilno območje: 500mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	415350 500
GTIN	4946368124827
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Merilna vrednost je prikazana na dobro čitljivem prikazovalniku.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497080 in 497100.

Tehnični opis

Kalibriranje	A1
Merilno območje	0 - 500 mm
Dolžina konic	150 mm
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,06 mm
Standard	ISO 13385

Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 500 mm	021010 500
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 500 mm	021000 500

Pribor

Priključni kabel Tip USB2	497080 USB2
Priključni kabel Tip D1	497080 D1
Priključni kabel Tip D2	497080 D2
Priključni kabels tipko Data Tip D1	497100 D1
Priključni kabels tipko Data Tip D2	497100 D2
Priključni kabels tipko Data Tip USB2	497100 USB2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357