

Garant**VHM-mini rezkar GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 0,8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2295 0,8
GTIN	4067263091271
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Izjemno kratko rezilo za maksimalno stabilnost. **Dolžina držala po DIN** za izboljšano podporo orodja v območju držala. Tako se bistveno podaljša življenjska doba orodja.

Prihranite si stroške naknadnega brušenja: Ceneje je, če VHM-mini rezkar uporabljate do meje izrabljenosti in ga nato zavržete, kot če bi ga nabrusili.

Kot art. 202295.

Tehnični opis

Kot posnetja roba	45 stopinj
Dolžina rezil L_c	2 mm
Vsebina	5
Širina posnetja vogala pri 45°	0,01 mm
Kot spirale	45 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Oblika držala	HA

Držalo	DIN 6535 HA s h6
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,005 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm ²	0,003 mm
Toleranca nazivnega \emptyset	e8
\emptyset držala D_s	3 mm
Celotna dolžina L	38 mm
\emptyset rezila D_c	0,8 mm
Število zob Z	3
Serija	Master Steel
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,5×D pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,3 × D pri robljenju
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	290 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	240 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	50 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	40 m/min	S
GG(G)	primerno	85 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

Pribor

VHM-mini rezkar GARANT Master SteelHPC Ø e8 DC 0,8
mm

202295 0,8