

Mahr**Digitalno pomično merilo za delavnico v lahki izvedbi, Merilno območje: 500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415510 500
GTIN	2050001060228
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Digitalna pomična merila za delavnico v lahki izvedbi. Velik digitalni prikazovalnik. Z merilnima konicama in prizmatičnim vodilom.

Merilni kljun in konici iz nerjavnega jekla, kaljeno in brušeno. Lahen in natančen tek drsnika zaradi prizmatičnega vodila. Vodilo in drsnik iz aluminija. 50 % manjša masa. Trdo eloksirane površine merila 1100 HV (podobno keramiki) odporne proti obrabi in opraskanju.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 500 mm
Preklop odčitavanja	mm / col
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Dolžina konic	150 mm
Kalibriranje	A1
Masa	1,4 kg
Odčitavanje	0,0005 col
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	0,05 mm

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

DAkkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 500 mm	021010 500
KalibriranjePomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 500 mm	021000 500

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------