



## Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na magnetni nogi, Tip: 290



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	441170 290
GTIN	7290005397363
Razred artikla	46G

### Opis

#### Izvedba:

Mehansko 3D-merilno stojalo z zglobi in s centralnim zatezanjem. Vsi trije zglobi se vpnejo z enim vrtljivim zvezdastim gumbom. Brezstopenjsko regulirana vpenjalna sila z veliko trdnostjo. Krogelni zglobi omogočajo hitro in enostavno pozicioniranje. Magnetna noga s prizmatičnim podnožjem in stikalom.

Standardno vpenjalo za merilno uro z vpenjalnim stebлом  $\varnothing$  8 mm in prizmo. Fina nastavitvev na magnetni uri.

#### Opisno besedilo na sliki:

#### Fina nastavitvev na magnetni nogi

### Tehnični opis

Vpenjalna sila	800 N
Višina magnetne noge	55 mm
Širina magnetne noge	50 mm
Dolžina zgloba L <sub>1</sub>	133 mm

Dolžina zgloba L <sub>2</sub>	113 mm
Maksimalna obremenitev	8 kg
Prevesna dolžina	317 mm
Dolžina magnetne noge	60 mm
Priključni navoj spodaj	M8
Vrsta izdelka	Merilni stativi

## Pribor

3D-merilno stojalo z zglobi Tip 290	442114 290
3D-merilno stojalo z zglobi Tip 290	442110 290
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K2	442100 K2
Noga za merilno stojalo Tip K3	442120 K3
Vpenjalo za merilno stojalo Tip H	442100 H
Noga za merilno stojalo Tip 0	442140 0
Noga za merilno stojalo Tip 1	442120 1
Noga za merilno stojalo Tip 0	442120 0
Noga za merilno stojalo Tip V	442120 V
Noga za merilno stojalo Tip 1	442140 1
Vpenjalo za merilno stojalo Tip QR	442100 QR
Noga za merilno stojalo s fino nastavitvijo Tip 0	442125 0
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442100 2SM
Vpenjalo za merilno stojalo Tip CA	442100 CA
Noga za merilno stojalo Tip 1	440868 1
Vpenjalo za merilno stojalo Tip 2SM	442104 2SM
Vpenjalo za merilno stojalo Tip K1	442100 K1
Držalo za merilne ure Vario Tip FA1100	440401 FA1100