



## Ploščati vpenjalnik, Širina utora a: 16mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	375115 16
GTIN	4020772374167
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

Nizka izvedba. Ploščati vpenjalnik najprej namestite na obdelovancu in zatem določite pritrdilne vijake za pritrditev na strojno mizo. Obdelovanec vpnete z zatezanjem vpenjalnih vijakov.

#### Uporaba:

**Za stransko vpenjanje posebno nizkih obdelovancev**, kar omogoča obdelavo površin povsem brez motečih kontur. Možnost uporabe vodoravno ali navpično.

#### Material:

Jeklo za poboljšanje, popuščano in brunirano.

### Tehnični opis

Maksimalna višina $h_2$	25 mm
Minimalna višina $h_1$	16 mm
Vpenjalna sila $F_1$ vodoravno	15 kN
Navoj G	M12
Vmesna višina $H_1$	16 mm
Vpenjalna sila $F_2$ navpično	7,5 kN
Širina utora a	16 mm
Dolžina L	110 mm
Širina B	44 mm

Tip	6496
Vrsta izdelka	Vpenjalnik z vlekom navzdol