




## Merilnik točnosti krožnega teka RPGP, Za obdelovanec Ø: 1-25mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	443210 1-25
GTIN	2050001698803
Razred artikla	46L

### Opis

#### Izvedba:

Kaljena in brušena osnovna plošča z 2 vpenjalnima utoroma. Brezstopenjsko pomikanje prizmatičnih podstavkov (z naležno površino iz karbidne trdine), podstavkov s kolesoma in stojala z zglobom. Univerzalni prislon, ki ga je možno namestiti natančno v ravnini in pravokotno na prizmatične podstavke. Zaradi **kota prizme 108°** je mogoče preverjati tudi dele s poligonom. Merilno stojalo z zglobom za vpetje merilne ure ali merilne ure s tipalno ročico.

#### Uporaba:

Za preverjanje ravnosti in točnosti krožnega teka vrtečih se delov.

#### Obseg dobave:

Osnovna plošča z 2 prizmatičnima podstavkoma in naslonom, podstavkom s kolesoma in merilnim stojalom (brez merilne ure).

#### Dodatni pribor:

Merilno stojalo z utorno matico art. 443295. Podstavki s kolesci in prizmatični podstavki art. 443050 – 443160 z utorno matico širine 10 h6. Prizmatični podstavek z nastavljanjem višine po ponudbi.

### Tehnični opis

Dolžina osnovne plošče	350 mm
Za obdelovanec Ø	1 - 25 mm
Masa	12 kg

Širina osnovne plošče	160 mm
Širina T-utora H7	10 mm
Vrsta izdelka	Merilnik natančnosti krožnega in planega teka

## Pribor

Podstavek s kolesoma, par za višino konic 50/75 mm	443160 50/75
Merilno stojalo z zglobom in utorno matico Prevesna dolžina 130 mm	443295 130
Merilno stojalo z zglobom in utorno matico Prevesna dolžina 200 mm	443295 200
Podstavek s kolescema, par, z nastavljanjem višine za maksimalni Ø obdelovanca 32 mm	443050 32