


**Merilnik točnosti krožnega teka RPGR, za maksimalni Ø obdelovanca: 240mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	443230 240
GTIN	2050001698810
Razred artikla	46L

**Opis****Izvedba:**

Kaljena in brušena osnovna plošča, ležajno ohišje iz zelo trdega aluminija. Pomične in zelo obremenljive vrtljive ploščice, od tega je ena vrtljiva ploščica nastavljiva za dele z različnim premerom (do 60 mm). Za pravilno uporabo je **dodatno potrebno** še merilno stojalo z zglobom za vpetje merilne ure ali merilne ure s tipalno ročico.

**Uporaba:**

Za preverjanje ravnosti in točnosti krožnega teka vrtečih se delov do Ø 240 mm.

**Točnost:**

Točnost krožnega teka **0,002 mm**.

**Obseg dobave:**

Osnovna plošča z 2 vrtljivima ploščicama, od tega ena vrtljiva ploščica z nastavljanjem višine (brez merilnega stojala in brez merilne ure).

**Dodatni pribor:**

Merilno stojalo z utorno matico art. 443295.

**Tehnični opis**

Širina osnovne plošče	200 mm
Dolžina osnovne plošče	600 mm
za maksimalni Ø obdelovanca	240 mm
Masa	30 kg

Širina T-utora H7	10 mm
Vrsta izdelka	Merilnik natančnosti krožnega in planega teka

## Pribor

Merilno stojalo z zglobom in utorno matico Prevesna dolžina 200 mm	443295 200
Merilno stojalo z zglobom in utorno matico Prevesna dolžina 130 mm	443295 130