




## Podstavek s kolescema, par, z nastavljanjem višine, za maksimalni $\varnothing$ obdelovanca: 32mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	443050 32
GTIN	4030234000435
Razred artikla	46K

### Opis

#### Uporaba:

Za vpetje necentriranih ali predolgih delov.  
Tudi za dele z različnimi premeri.

#### Primerno za:

Merilnik točnosti krožnega teka art. 443000 vel. 50 in 75/443210.

### Tehnični opis

za maksimalni $\varnothing$ obdelovanca	32 mm
Višina konic	66 (pri $d = 10$ ) mm
Širina utorne matice h6	10 mm
$\varnothing$ območja	2 - 32 mm
maksimalna obremenitev na par	20 kg
Vrsta izdelka	Podstavek s kolesoma

