

**Mala merilna miza, Tip: 68****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	442930 68
GTIN	4030234000015
Razred artikla	46K

Opis**Izvedba:**

Čvrsta noga iz litine s čvrstim merilnim stebrom in čvrstim držalom za merilno uro. Površina mize je kaljena, brušena in lepana. Vpenjalo za merilno uro \varnothing 8 mm.

Površina mize z utori za prah. Čvrsta izvedba brez fine nastavitve.

Ravnost $\leq 5 \mu\text{m}$.

Kalibriranje: D1

Prevesna dolžina: 90 mm

Maksimalna merilna višina: 100 mm

\varnothing stebra: 22 mm

\varnothing prečne roke: 18 mm

Dolžina mize: 68 mm

Širina mize: 60 mm

Tehnični opis

Širina mize	60 mm
Celotna višina	200 mm

Ø stebra	22 mm
Ø prečne roke	18 mm
Maksimalna merilna višina	100 mm
Prevesna dolžina	90 mm
Dolžina mize	68 mm
Masa	3,5 kg
Standard	DIN 876/0
Kalibriranje	D1
Vrsta izdelka	merilne mize

Storitve

Kalibriranje merilne mize maksimalna velikost mize 400X400 mm	016220 400X400
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
Kalibriranje merilne mize maksimalna velikost mize 400X400 mm	024580 400X400