


**Merilnik točnosti krožnega teka RPG, za maksimalni Ø obdelovanca: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	443300 50
GTIN	2050001944733
Razred artikla	46L

Opis**Izvedba:**

Robustna konstrukcija s predvpetimi valjčnimi ležaji.

Tip RPG za preverjanje v serijski proizvodnji, z 2 gibljivima nosilcema in 1 merilnimi sanmi (razen vel. 30).

Uporaba:

Za preverjanje na zunanjih, notranjih in ravnih površinah vrtečih se delov.

Točnost:

Točnost krožnega teka **0,002 mm.**

Obseg dobave:

Vklj. s ključem za upravljanje in gladilnim kamnom (brez merilne ure).

Dodatni pribor:

Križne sani za merjenje ravnosti.

Merilne sani s pinolo oz. naležnimi kolesci.

Zglob z vpenjalom za merilno napravo.

Naležna kolesca iz karbidne trdine.

Električni pogon z regulacijskim transformatorjem.

Pnevmatska pomična ročica z napenjalnim valjem.

Napotek:

Vsi tipi naprav z drugačnim tipom kolesc (kolesca z zarezi oz. cilindrična kolesca) po ponudbi.

Tehnični opis

Dolžina osnovne plošče	400 mm
------------------------	--------

Ø kolesa	50 mm
Za obdelovanec Ø	4 - 50 mm
Širina osnovne plošče	160 mm
za maksimalni Ø obdelovanca	50 mm
Tip valjev	Cilindrična kolesca
Masa	11 kg
Vrsta izdelka	Merilnik natančnosti krožnega in planega teka