


Garant**VHM četrtkrožni rezkar HPC, TiAlN, Radij r: 1 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG8023 1
GTIN	4067263092131
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:****Kot art. 208023.****Z ravnimi utori, brez popačenja profila.**Toleranca: $r = \pm 0,01 \text{ mm}$.**Uporaba:**Za zaokroževanje in posnemanje **robov s konturo**.**Vsebina:**

5 kosov.

Tehnični opis

Radiusno rezkanje	naprej
Strategija odrezovanja	HPC
Majhen $\varnothing D_3$	6 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Velik $\varnothing D_2$	8 mm
\varnothing držala D_s	8 mm

Podatkovni list

Radij r	1 mm
Dolžina rezil L_c	1 mm
Število zob Z	6
Celotna dolžina L	70 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Toleranca radija konture	$\pm 0,01$
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Četrtkrožni rezkarji

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	800 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	600 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	400 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		

Podatkovni list

mokro min.	pogojno primerno
suho	primerno
Zrak	primerno

Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------

Pribor

VHM četrtkrožni rezkarHPC Radij r 1 mm	208023 1
--	----------