



Podstavek s kolescema, par, z nastavljanjem višine, za maksimalni \varnothing obdelovanca: 65mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	443050 65
GTIN	4030234000428
Razred artikla	46K

Opis

Uporaba:

Za vpetje necentriranih ali predolgih delov.
Tudi za dele z različnimi premeri.

Primerno za:

Merilnik točnosti krožnega teka art. 443000 vel. 100 in 150.

Tehnični opis

Višina konic	99 (pri $d = 10$) mm
Širina utorne matice h6	12 mm
za maksimalni \varnothing obdelovanca	65 mm
\varnothing območja	2 - 65 mm
maksimalna obremenitev na par	30 kg
Vrsta izdelka	Podstavek s kolesoma

