

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo DNMG, HB7020, Velikost/št. kosov: 150612/30**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2535 150612/30
GTIN	4067263092896
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	125 - 280 mm/min
Vsebina	250764 HB7020
Globina reza a_p	0,8 - 3,75 mm
Podajanje f	0,25 - 0,4 mm/v
število kosov	30
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

DNMG 150612 Zvrst HB7020

250764 HB7020