

**Tipalo robov, Ø tipalne glave: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	359000 10
GTIN	4045197350237
Razred artikla	38D

**Opis****Izvedba:**

Tipalna glava je preko vzmeti elastično povezana z vpenjalnim držalom in omogoča **točnost uravnavanja 0,01 mm.**

Vsi deli so v celoti kaljeni in brušeni.

**Izvedba, oglaševalsko besedilo:**

**Točnost uravnavanja 0,01 mm.**

**Uporaba:**

Za uravnavanje referenčnih površin ali robov obdelovanca.

Število vrtljajev vretena pribl. 600 1/min.

**Uporaba, oglaševalsko besedilo:**

Za uravnavanje referenčnih površin ali robov obdelovanca. Število vrtljajev vretena pribl. 600 1/min.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina	84 mm
Ø vpenjalnega držala	10 mm
Ø tipalne glave	10 mm

Vrsta izdelka

Tipalo

**Pribor**Nadomestna vzmet za tipala robov  $\emptyset$   $\times$  celotna dolžina  
4,6X40 mm

359010 4,6X40

Nadomestna vzmet za tipala robov  $\emptyset$   $\times$  celotna dolžina  
2,6X25 mm

359010 2,6X25