

**Mikrometer, Merilno območje: 50-75mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 420200 50-75 |
| GTIN | 4045197203786 |
| Razred artikla | 42B |

Opis**Izvedba:****Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.**

Kaljeno in brušeno merilno vreteno.

Utrditev z ročico.

S fino ragljo in z izolirano zaščito za roke.

S čisto graviranimi in črno poudarjenimi razdelbami in številkami.

Obseg dobave:

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|------------|
| Delitev merilnega bobna | 1/50 mm |
| Merilno območje | 50 - 75 mm |
| Odčitavanje | 0,01 mm |
| Ø vretena | 6,5 mm |
| Ø merilnega bobna | 18 mm |
| Kalibriranje | B2 |
| Točnost | 2 µm |
| Standard | DIN 863 |
| Merilno orodje | analogni |

| | |
|---------------|---------------|
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Vrsta izdelka | mikrometra |

Storitve

| | |
|---|------------|
| DAkS-kalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm | 022050 100 |
| KalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm | 022040 100 |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Nastavitveni prstan Celotna dolžina 50 mm | 421100 50 |
|---|-----------|