

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo SCMT, HB7020, Velikost/št. kosov: 09T304/50**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2628 09T304/50
GTIN	4067263095583
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

število kosov	50
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	130 - 280 mm/min
Vsebina	260762 HB7020
Globina reza a_p	0,25 - 3,25 mm
Podajanje f	0,1 - 0,25 mm/v
Zvrst	HB7020
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

SC.T 09T304 Zvrst HB7020

260762 HB7020