

Garant**Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CCMT, HB7130-2, Velikost/
št. kosov: 09T308/50**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2644 09T308/50
GTIN	4067263096184
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 170 mm/min
Globina reza a_p	0,55 - 3,25 mm
Vsebina	260152 HB7130-2
Podajanje f	0,2 - 0,4 mm/v
število kosov	50
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT09T308
Zvrst	HB7130-2
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

CC.T 09T308 Zvrst HB7130-2

260152 HB7130-2