


Hartig

**Precizni mikrometer s podaljškom končne mere, Merilno območje:
900-1000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	420920 900-1000
GTIN	4250099610864
Razred artikla	46P

Opis**Izvedba:**

Trden merilni lok iz lahke kovine, lakiran s prašnato barvo, s toplotno zaščito, torni sklopko in pripravo za fiksiranje. Zelo fino lepene merilne površine iz karbidne trdine. Natančnost boljša kot DIN 863. S pomočjo podaljška za merilno kladico, ki je lepan in prevlečen s karbidno trdino in se na mikrometer pritrdi s privijačenjem, se merilno območje mikrometra podvoji. Na notranji strani s skalo za obe merilni območji.

Prednosti:

Zelo veliko merilno območje. Po zamenjavi podaljška za končno mero je mikrometer takoj pripravljen za uporabo. Dodatna kontrolna mera ni potrebna. Neposredno odčitavanje 1/100 mm na velikem bobnu s skalo.

Obseg dobave:

Mikrometer z 1 z enim podaljškom za merilno kladico. Brez kontrolne mere.

Napotek:

Izvedba z merilnim območjem do 2000 mm po ponudbi.
Posebne izvedbe so dobavljive po ponudbi

Tehnični opis

Delitev merilnega bobna	1/100 mm
Masa	18,2 kg
Merilno območje	900 - 1000 mm

Ø vretena	10 mm
Ø merilnega bobna	24 mm
Hod merilnega vretena	50 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	S3
Točnost	10 µm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

Kalibriranje mikrometra s podaljškom Merilno območje 900-1000 mm	020450 900-1000
--	-----------------