

**Mikrometer 100-delna razdelitev, Merilno območje: 75-100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	420750 75-100
GTIN	4045197203885
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:****Fino lepane merilne površine iz karbidne trdine.**

Kaljeno in brušeno merilno vreteno. Utrditev z ročico.

S fino ragljo in izolirano zaščito za roke.

Obseg dobave:

Od vel. 25 – 50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Tehnični opis

Delitev merilnega bobna	1/100 mm
Merilno območje	75 - 100 mm
Ø vretena	8 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Ø merilnega bobna	30 mm
Kalibriranje	B2
Standard	DIN 863
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

Kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm

022040 100

DAkkS-kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm

022050 100

Pribor

Nastavitveni prstan Celotna dolžina 75 mm

421100 75