

Garant

Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo VCGT, HU 7310, Velikost/št. kosov: 160402/50

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2686 160402/50
GTIN	4067263098621
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
število kosov	50
Globina reza a_p	0,15 - 2,5 mm
Vsebina	261457 HU7310
Zvrst	HU 7310
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Pribor

VCGT 160402 Zvrst HU7310

261457 HU7310