


Garant**Konzola ZeroClamp z 1 vpenjalnim mestom, Tip: 12809****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360030 12809
GTIN	4045197416001
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Vpenjala $\varnothing 120$ mm, indeksirano. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatika vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v zelenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Primerno za:

Za vpenjanje osnovnih plošč z medosno mero 200.

Obseg dobave:

Vklj. s spojnimi elementi in vpenjalnimi čepi art. 360025 vel. 18M16.

Dodatni pribor:

Hitra spojka art. 360019 vel. 10241 in vel. 1003.

Tehnični opis

Število vpenjalnih čepov	2
--------------------------	---

Vgradna višina H	150 mm
Širina B	198 mm
Tip	12809
Seriya	ZeroClamp
Priključni navoj	1/8 col
Vrsta izdelka	Konzole

Pribor

Hitra spojka ZeroClamp Tip 10003	360019 10003
Hitra spojka ZeroClamp Tip 10241	360019 10241