


**Garant****Čeljusti z zatiči za pozicioniranje, za širino čeljusti: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	362624 125
GTIN	4067263092186
Razred artikla	31S

**Opis****Izvedba:**

- Kaljeno jeklo, teniferirano plinsko nitrirano (toleranca  $\pm 0,01$  mm).
- Enostavna montaža na primež.
- Mehansko vtiskanje zatičev.
- Pnevmatško upravljanje prek obojestranskih ventilov.
- Nobene razlike med nepomično in pomično čeljustjo.
- Potreben zračni tlak 5,5 bara.

**Uporaba:**

Hitra preureditev za razne obdelovalne naloge.

- **Hitro in absolutno ponovljivo fiksiranje položaja.**
- **Zamudno delo z naležnimi letvami odpade.**

**Primerno za:**

**ALLMATIC** NC8 125, HD 125, TC, TITAN2 125.

**BULL** pnevmatsko 125, mehansko 125.

**KESEL** ARNO125, CNC125, NCA125.

**RÖHM** RKE125, RKE-L125, RKE-U125, RKG-L125, RKE-LV125.

**Tehnični opis**

Vrsta izdelka	Čeljusti primeža
---------------	------------------

