

**Brusni stroj z dvema brusnima ploščama DS, 400 V, Tip: DS15/300****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077512 DS15/300
GTIN	2050001673954
Razred artikla	03S

**Opis****Izvedba:**

**Izredno miren tek** motorja zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi pri **neprekinjenem obratovanju. Dobava brez brusnih plošč.**

Izredno robustni brusni stroji na trifazni izmenični tok z dvema brusnima ploščama v namizni izvedbi. Čvrsti nasloni za obdelovance, zaščita proti ponovnemu zagonu in ščitniki za oči zagotavljajo uporabniku varno delo.

**Napotek:**

Primerne brusne diske najdete pod art. 596100.

**Tehnični opis**

Oznaka proizvajalca	DS15/300
Masa	80 kg
Poraba moči	1100 W
Maksimalno število vrtljajev	1450 min <sup>-1</sup>
Širina brusne plošče T	40 mm
Ø izvrtine brusne plošče H	76 mm
Ø brusne plošče D	300 mm
Napajanje	Omrežno napajanje

Vrsta izdelka

Brusni stroj z dvema  
brusnima ploščama**Pribor**

Ščitnik za oči za art. 077502 Tip DS2

077509 DS2

Brusna plošča za stacionarni brusni stroj  $D \times G \times V$  (mm) Tip  
NK60

596610 NK60

Prislonska miza za obdelovanec, leva Tip AT2

077519 AT2

Strojno stojalo Primerno za stroj DS15

077513 DS15

Brusna plošča za stacionarni brusni stroj  $D \times G \times V$  (mm) Tip  
SC80

596610 SC80

Brusna plošča za stacionarni brusni stroj  $D \times G \times V$  (mm) Tip  
EK60

596610 EK60

Prislonska miza za obdelovanec, desna Tip AT2

077525 AT2