




Ravna utorna matica, brušena, Mera utora b1 na stroju in pripravi: 12mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 375370 12 |
| GTIN | 4020772071707 |
| Razred artikla | 35A |

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni po obodu; zato se skrajšajo časi za uravnavanje priprav, strojnih primežev in drugih delov, ki jih je potrebno postaviti vzporedno z utori v mizi orodnega stroja. Merilna ura pri tem ni več potrebna.

Uporaba:

Uporaba ravnih utornih matic je smiselna, **če se ena priprava uporablja vedno na istem stroju z enako širino utorov.**

Material:

Jeklo C 15, površinsko kaljeno.

Točnost:

Mera b = prileg h 6.

Tehnični opis

| | |
|---|---------------|
| Dolžina | 20 mm |
| Mera utora b ₁ na stroju in pripravi | 12 mm |
| za vijake DIN 84, DIN 912 | M5×12 |
| Višina H | 8 mm |
| Tip | 6322B |
| Vrsta izdelka | Utorne matice |

