

**Garant****Gladilna rezkalna glava, radij, HB730, Ø D h10: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210330 20
GTIN	4045197523334
Razred artikla	21M

**Tehnični opis**

Dolžina glave l	35 mm
Dolžina rezil L <sub>2</sub>	25 mm
Ø rezila D	20 mm
Podajanje f <sub>z</sub> za robljenje v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm
Velikost vpenjalnega trna	20 mm
Zaokrožitev kota r <sub>v</sub>	1
Število rezil Z	6
Serija	TopCut
Zvrst	HB730
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Kot spirale	50 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju	0,1 × D pri robljenju mm
Strategija odrezovanja	HPC

z notranjim hlajenjem	ne
primerni vpenjalni trn	GARANT TopCut
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	50 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	80 m/min	S
GG(G)	primerno	160 m/min	K
Olje	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

## Pribor

Montažni ključ Tip 16X5	219987 16X5
Adapter za momentni ključ Tip 16X5	219986 16X5