

Garant**Gladilna rezkalna glava, radij, HB730, Ø D h10: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210330 25
GTIN	4045197543134
Razred artikla	21M

Tehnični opis

Dolžina glave l	45 mm
Ø rezila D	25 mm
Dolžina rezil L ₂	32 mm
Podajanje f _z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,12 mm
Velikost vpenjalnega trna	24 mm
Zaokrožitev kota r _v	1,25
Število rezil Z	6
Serija	TopCut
Zvrst	HB730
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Kot spirale	50 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno
Delovna širina a _e pri rezkanju	0,1 × D pri robljenju mm
Strategija odrezovanja	HPC

z notranjim hlajenjem	ne
primerni vpenjalni trn	GARANT TopCut
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	50 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	80 m/min	S
GG(G)	primerno	160 m/min	K
Olje	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

Pribor

Montažni ključ Tip 21X5	219987 21X5
Adapter za momentni ključ Tip 21X5	219986 21X5