


 Mahr

Viličasti kaliber s komparatorjem z merilnim kljunom, Merilno območje: 40-80mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

424906 40-80

GTIN

4059192017750

Razred artikla

43A

Opis

Izvedba:

Z izstopajočimi merilnimi kljunastimi nastavki, opremljenimi s karbidno trdino. Za merjenje premera ozkih nastavkov, centrinih robov, nastavkov na gredeh, razdalj med zarezi in merjenje ozobčenj WK za določanje debeline zob na ravnozobih ali poševnozobih čelnih zobnikih.

Močan, kovan jekleni lok je toplotno izoliran. Nakovalo in protitipalo iz nerjavnega, kaljenega jekla. Nakovalo vzmetno uležajeno, za lažje uvajanje obdelovanca ga je s pomočjo ročice mogoče izvleči. Vreteno se preko polža in zobate letve premika po celotnem merilnem območju. Nastavitev z merilnimi kladicami. Nastavljiv centrini nastavek za nastavitev na sredino obdelovanca. **Konstantna merilna sila** z vgrajeno vzmetjo. Uporabno za vse prikazovalnike (niso zajeti v ceni) z 8 mm vpenjalnim stebлом. Predvsem za komparator št. 434674 vel. 25/0,5 in vel. 50/1. **Odčitavanje tolerančnih odstopanj obdelovancev v številčnih vrednostih.**

Obseg dobave:

Brez komparatorja, **vklj. z** leseno škatlo.

Dodatni pribor:

Kontrolne mere, komparator art. 434674. Lito stojalo, držalo za komparator za premočrtni prenos merilnega pomika, merilni nastavki.

Tehnični opis

Merjenje mere čez zobe od modula m	0,5
Hod merilnega tipala	2,5 mm
Planparalelnost merilnih ploskev	3 µm
Merilna sila	7,5 N
Merilno območje	40 - 80 mm
Merilna površina	12×12 mm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	L9
Vrsta izdelka	Viličasti kalibri s komparatorjem

Storitve

Kalibriranje nastavljivega viličastega kalibra Tip RL	028730 RL
---	-----------