

Mitutoyo**vgradnega mikrometra, Merilno območje (merilni hod): 0-6,5mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	426200 0-6,5
GTIN	4946368020815
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

V celoti kaljeno vreteno in nesvetleče kromiran merilni boben. **Vrtljivo vreteno**, brez naležne površine iz karbidne trdine, brez raglje, **posebno kratka izvedba, izbočena površina.**

Uporaba:

Za vgradnjo v stroje, aparate, naprave, merilne naprave itd., kot nastavljiv prislon na merilni mizi.

Napotek:

Posebne velikosti po ponudbi.

Tehnični opis

Polmer naležne površine	3 mm
Ø merilnega bobna	9 mm
Merilno območje (merilni hod)	0 - 6,5 mm
Ø vretena	3,5 mm
Dolžina vpenjalnega držala	6 mm
Ø vpenjalnega držala	6 mm
Celotna dolžina	37 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	0,002 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm

Merilno orodje	analogni
Kalibriranje	B3
Vrsta izdelka	vgradnega mikrometra

Storitve

Kalibriranje vgradnega mikrometra maksimalno merilno območje 25 mm	022280 25
DAkkS-kalibriranje vgradnega mikrometra maksimalno merilno območje 50 mm	022290 50