

Garant**Rezkalna glava za posnemanje roba 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210390 20
GTIN	4045197523549
Razred artikla	21M

Tehnični opis

Dolžina glave l	25 mm
Dolžina rezil L ₂	14,1 mm
Ø rezila D	20 mm
maksimalna globina rezanja a _{p maks} v jeklo < 900 N/mm ²	8 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Velikost vpenjalnega trna	20 mm
Podajanje f _z v jeklo < 900 N/mm ²	0,12 mm
maksimalna globina rezanja a _{p maks.} pri rezkanju utorov v polno	10
Celotna dolžina L	47,2 mm
Število rezil Z	3
Serija	TopCut
Zvrst	HB730
Rezalni material	VHM
Kot konice stožčastega grezila	90

Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Smer pristavljanja	vodoravno
z notranjim hlajenjem	ne
Izvedba držala	GARANT TopCut
Vrsta izdelka	Rezkar za privijačenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	50 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	80 m/min	S
GG(G)	primerno	160 m/min	K
Olje	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

Pribor

Montažni ključ Tip 16X5	219987 16X5
-------------------------	-------------

Adapter za momentni ključ Tip 16X5

219986 16X5