

Garant**Vpenjalni trn, cilindrični, cilindrično držalo, za Ø rezalne glave D: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210550 16
GTIN	4045197522603
Razred artikla	21Z

Opis**Izvedba:**

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.

Natančnost sistemskega krožnega teka $\leq 10 \mu\text{m}$ zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

Brez vpenjalne površine (za HSC obdelavo). **Toleranca = h6.**

Napotek:

Maksimalna globina rezkanja = $L_1 + l$; l = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210050–210410.

Vpenjalni ključ = art. 219987.

Uporaba za momentni ključ = art. 219986.

Pri dolгих previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

Tehnični opis

za Ø rezalne glave D	16 mm
Ø držala D ₅ h6	20 mm
Zunanji Ø d ₁	15,8 mm
priporočeni zatezni moment	15 Nm
Celotna dolžina L	70 mm
Serijska	TopCut
Trn za rezkarje	cilindrično držalo
Notranje hlajenje	da

Vrsta izdelka

Trni za rezkarje za privijačenje