

**Garant****Centrični primež, osnovna naprava Xtric, Tip: 125XSPA****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	363000 125XSPA
GTIN	4067263101109
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

- Zelo dobra dostopnost in odlična simetričnost.
- V celoti kaljeno in spodnja stran fino rezkana.
- Primež za surovce in gotove dele z minimalnim dvigom čeljusti/obdelovanca.
- Odlično centrično vpenjanje s pomočjo nastavitve centra.
- Če se čeljust obrne, je mogoče spremeniti obseg vpenjanja.

**Uporaba:**

Odlično za 5-stransko obdelavo obdelovancev. Centrično vpenjanje.

**Primerno za:**

Čeljustni nastavki art. 363010 – 363045.

**Obseg dobave:**

Osnovno telo, vreteno, matice za vreteno in štirje vpenjalni vijaki, primerni za konzolo za avtomatizacijo št. 360164 XP80Z.

**Dodatni pribor:**

Momentni ključ št. 656050, vložek nasadnega ključa št. 642229 13, montažna postaja št. 358595 80.

**Napotek:**

Primerno za sistem avtomatizacije GARANT TurnTable v kombinaciji z/za konzolo za avtomatizacijo št. 360164 XP80Z. Primerni čeljustni nastavki art. 363010 – 363045 niso zajeti v obsegu dobave. Situacija vpenjanja S2 nastane z obračanjem čeljusti.

**Tehnični opis**

L	186 mm
B	125 mm
Barvna koda	Xtric 125
Masa	10,6 kg
Višina H	54 mm
Mere zeva ključa	13 mm
Mere zeva ključa	5 mm
Maksimalna vpenjalna sila	32 kN
Maksimalni vrtilni moment	132 Nm
Izvedba	Sistem vpenjanja z ničelno točko
Medosna razdalja	80 mm
Vrsta izdelka	Strojni primež