

**Kljunasti mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 75-100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	426800 75-100
GTIN	4045197204158
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljeno, brušeno in lepano vreteno. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna, prevlečeni s karbidno trdino. Zaradi fine raglje je merilna sila vedno enaka. Merilni boben ima pregledno vgravirane črne merilne oznake in številke. Mikrometer je kromiran. Vijak za justiranje in utrditev.

Obseg dobave:

Vklj. z nastavitvenim prstanom za justiranje.

Tehnični opis

Ø merilnega bobna	18 mm
Merilno območje	75 - 100 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	16 µm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	L7
Kalibriranje	B4
Vrsta izdelka	Kljunasti mikrometer za notranje merjenje

Storitve

DAkS-kalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni Ø 200 mm	028470 200
KalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni Ø 100 mm	028400 100
KalibriranjeKljunasti mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 100 mm	022360 100

Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 80 mm	484030 80
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 90 mm	484030 90
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 100 mm	484030 100