

Garant**Kolutni rezkar s prstanom Širina $a_p = 4$ mm, $\varnothing D$: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218560 100
GTIN	4045197462404
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

Uporaba:

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

Rezervni del:

Art. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. **211750 vel. 2,2** z rezilom št. **674252 vel. IP9**.

Kolutni rezkar, dobavljiv do $\varnothing D = 200$ mm.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
\varnothing vratu d_1	48 mm
\varnothing rezila D_c	100 mm
maksimalna globina zarez $a_{e \text{ maks}}$	24,2 mm
\varnothing vpenjalne izvrtine	27 mm

primerna obračalna rezalna ploščica	SNHX
efektivno število rezil Z_{ef}	6
Število rezalnih obračalnih ploščic	12
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	ne
Zamenjava orodja	PowerCard
ISO-oznaka obračalne ploščice	SN.. 1102
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219948