

**Garant****Kolutni rezkar s prstanom Širina  $a_p = 5$  mm,  $\varnothing D$ : 80mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218562 80
GTIN	4045197462435
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

**Uporaba:**

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

**Rezervni del:**

Art. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. **211750 vel. 2,2** z rezilom št. **674252 vel. IP9**.

Kolutni rezkar, dobavljen do  $\varnothing D = 200$  mm.

**Tehnični opis**

$\varnothing$ rezila $D_c$	80 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	50 mm
$\varnothing$ vpenjalne izvrtine	22 mm
$\varnothing$ vratu $d_1$	40 mm
maksimalna globina zarez $a_{e \text{ maks}}$	20 mm

efektivno število rezil $Z_{ef}$	5
primerna obračalna rezalna ploščica	SNHX
Dolžina vratu $L_1$	15 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	10
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	ne
Zamenjava orodja	PowerCard
ISO-oznaka obračalne ploščice	SN.. 1103
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219949
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP