

**Garant****Držalo VHM, konično dolgo, cilindrično držalo, za Ø rezalne glave D: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210570 16
GTIN	4045197522788
Razred artikla	21Z

**Opis****Izvedba:**

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.

**Natančnost sistemskega krožnega teka  $\leq 10 \mu\text{m}$**  zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

Brez vpenjalne površine (za HSC obdelavo). **Toleranca = h6.**

**Napotek:**

**Maksimalna globina rezkanja** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100–210410.

Vpenjalni ključ = art. 219987.

Uporaba za momentni ključ = art. 219986.

Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

**Tehnični opis**

Ø držala $D_s$ h6	25 mm
Uporabna dolžina $L_1$	103 mm
za Ø rezalne glave D	16 mm
Zunanji Ø $d_1$	15,8 mm
priporočeni zatezni moment	15 Nm
Celotna dolžina L	170 mm
Serija	TopCut
Trn za rezkarje	cilindrično držalo
z notranjim hlajenjem	da

Vrsta izdelka

Trni za rezkarje za privijačenje