

**Garant****Cilindrično držalo z dušenjem vibracij, cilindrično držalo, za Ø rezalne glave  
D: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	210551 25
GTIN	4045197662309
Razred artikla	21Z

**Opis****Izvedba:**

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.

**Natančnost sistemskega krožnega teka  $\leq 10 \mu\text{m}$**  zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

Jedro v celoti iz karbidne trdine, brez vpenjalne površine.

**Napotek:**

**Maksimalna globina rezkanja** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100–210410.

Vpenjalni ključ = art. 219987.

Uporaba za momentni ključ = art. 219986.

Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

**Tehnični opis**

Zunanji Ø $d_1$	24,8 mm
Ø držala $D_5$ h6	25 mm
za Ø rezalne glave D	25 mm
Uporabna dolžina $L_1$	63 mm
priporočeni zatezni moment	35 Nm
Celotna dolžina L	120 mm
Serija	TopCut
Trn za rezkarje	cilindrično držalo

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Trni za rezkarje za privijačenje