

Garant**Držalo VHM, cilindrično dolgo, cilindrično držalo, za Ø rezalne glave D: 20mm**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 210562 20 |
| GTIN | 4045197558039 |
| Razred artikla | 21Z |

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni vpenjalni trni za rezkalne glave za privijačenje GARANT TopCut.

Natančnost sistemskega krožnega teka $\leq 10 \mu\text{m}$ zaradi kombinacije lege konusa in plane površine.

Brez vpenjalne površine (za HSC obdelavo). **Toleranca = h6.**

Napotek:

Maksimalna globina rezkanja = $L_1 + l$; l = glejte mere rezkalnih glav za privijačenje: art. 210100–210410.

Vpenjalni ključ = art. 219987.

Uporaba za momentni ključ = art. 219986.

Pri dolgih previsih orodja zmanjšajte tehnološke parametre.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Uporabna dolžina L_1 | 115 mm |
| Ø držala D_5 h6 | 25 mm |
| Zunanji Ø d_1 | 19,8 mm |
| za Ø rezalne glave D | 20 mm |
| priporočeni zatezni moment | 25 Nm |
| Celotna dolžina L | 175 mm |
| Serijska | TopCut |
| Trn za rezkarje | cilindrično držalo |
| z notranjim hlajenjem | da |

Vrsta izdelka

Trni za rezkarje za privijačenje