

**Garant**

**GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC, z izvrtino, Ø D/  
število rezil Z: 50/7mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215575 50/7
GTIN	4045197409379
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje, z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **Nova generacija** visokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s specialno geometrijo, za manjšo silo rezanja za MTC uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo.**

**Uporaba:**

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

**Napotek:**

Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP.**

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1335..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219826 (8IP; 2,2 Nm)

Ø rezila $D_c$	50 mm
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	40 mm
Število rezil $Z$	7
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	0,39 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1,8 mm
Dolžina rampe $L$ za $\alpha_{\text{maks}}$	44,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	97 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	98 mm
Serija	Softcut®
Ø $D_3$	47 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219826
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2