



DOVEIQMILL rezkar za plano rezkanje, z izvrtino, Ø Dc/številoC/število rezil Z: 125/9mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	222500 125/9
GTIN	7291075311433
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Izjemno stabilen sistem za plano rezkanje. Rezne obračalne ploščice so pritrjene z vijaknim vpenjanjem in dodatno pritrditvijo v ležišče plošče v obliki lastovičjega repa. Zaradi pozitivnega aksialnega položaja vgradnje plošč je rez zelo mehak, kar zagotavlja najboljše lastnosti površine. Največja **gospodarnost** zaradi reznih obračalnih ploščic z 8 rezili.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Tehnični opis

Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
Ø rezila D _c	125 mm
Serijska	DOVEIQMILL
Število rezil Z	9
primerna obračalna rezalna ploščica	SYHU0704..

Celotna dolžina L_{celotna}	63 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$	4,6 mm
maksimalni zunanji $\varnothing D_{\text{maks}}$	134,4 mm
Oznaka proizvajalca	IQ845 FSY D125-09-40-R07
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	50 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezkarji za plano rezkanje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 5-del. Tip 4	229695 4
--	----------