

**DOVEIQMILL rezkar za plano rezkanje, z izvrtino, Ø Dc/številoC/število rezil Z:  
125/9mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222500 125/9
GTIN	7291075311433
Razred artikla	19D

**Opis****Izvedba:**

Izjemno stabilen sistem za plano rezkanje. Rezne obračalne ploščice so pritrjene z vijaknim vpenjanjem in dodatno pritrditvijo v ležišče plošče v obliki lastovičjega repa. Zaradi pozitivnega aksialnega položaja vgradnje plošč je rez zelo mehak, kar zagotavlja najboljše lastnosti površine. Največja **gospodarnost** zaradi reznih obračalnih ploščic z 8 rezili.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

**Tehnični opis**

Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	125 mm
Serijska	DOVEIQMILL
Število rezil Z	9
primerna obračalna rezalna ploščica	SYHU0704..

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	63 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$	4,6 mm
maksimalni zunanji $\varnothing D_{\text{maks}}$	134,4 mm
Oznaka proizvajalca	IQ845 FSY D125-09-40-R07
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	50 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezkarji za plano rezkanje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 5-del. Tip 4	229695 4
--	----------