



DOVEIQMILL rezkar za plano rezkanje, z izvrtino, Ø Dc/številoC/število rezil Z: 160/11mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	222500 160/11
GTIN	7291075311457
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Izjemno stabilen sistem za plano rezkanje. Rezne obračalne ploščice so pritrjene z vijaknim vpenjanjem in dodatno pritrditvijo v ležišče plošče v obliki lastovičjega repa. Zaradi pozitivnega aksialnega položaja vgradnje plošč je rez zelo mehak, kar zagotavlja najboljše lastnosti površine. Največja **gospodarnost** zaradi reznih obračalnih ploščic z 8 rezili.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Tehnični opis

Število rezil Z	11
Serija	DOVEIQMILL
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
maksimalni zunanji Ø D _{maks}	169,4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SYHU0704..

Ø rezila D_c	160 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	4,6 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	63 mm
Oznaka proizvajalca	IQ845 FSY D160-11-40-R07
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	50 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezkarji za plano rezkanje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 5-del. Tip 4	229695 4
--	----------