

**DOVEIQMILL rezkar za plano rezkanje, z izvrtino, $\varnothing D_c$ /številoC/število rezil Z:
50/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222500 50/4
GTIN	7291075311358
Razred artikla	19D

Opis**Izvedba:**

Izjemno stabilen sistem za plano rezkanje. Rezne obračalne ploščice so pritrjene z vijčnim vpenjanjem in dodatno pritrditvijo v ležišče plošče v obliki lastovičjega repa. Zaradi pozitivnega aksialnega položaja vgradnje plošč je rez zelo mehak, kar zagotavlja najboljše lastnosti površine. Največja **gospodarnost** zaradi rezalnih obračalnih ploščic z 8 rezili.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Tehnični opis

maksimalni zunanji $\varnothing D_{maks}$	59,4 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,maks}$	4,6 mm
\varnothing rezila D_c	50 mm
Število rezil Z	4

Serijska	DOVEIQMILL
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SYHU0704..
Oznaka proizvajalca	IQ845 FSY D050-04-22-R07
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	50 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezkarji za plano rezkanje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice5-del. Tip 4	229695 4
---	----------