



DOVEIQMILL rezkar za plano rezkanje, z izvrtino, $\varnothing D_c$ /številoC/število rezil Z: 63/5mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 222500 63/5 |
| GTIN | 7291075311372 |
| Razred artikla | 19D |

Opis

Izvedba:

Izjemno stabilen sistem za plano rezkanje. Rezne obračalne ploščice so pritrjene z vijaknim vpenjanjem in dodatno pritrditvijo v ležišče plošče v obliki lastovičjega repa. Zaradi pozitivnega aksialnega položaja vgradnje plošč je rez zelo mehak, kar zagotavlja najboljše lastnosti površine. Največja **gospodarnost** zaradi rezalnih obračalnih ploščic z 8 rezili.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Tehnični opis

| | |
|--|------------|
| primerna obračalna rezalna ploščica | SYHU0704.. |
| Serija | DOVEIQMILL |
| maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$ | 4,6 mm |
| Število rezil Z | 5 |
| \varnothing rezila D_c | 63 mm |

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Ø vpenjalne izvrtine | 22 mm |
| maksimalni zunanji Ø D_{maks} | 72,4 mm |
| Celotna dolžina $L_{celotna}$ | 40 mm |
| Oznaka proizvajalca | IQ845 FSY D063-05-22-R07 |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Nastavni kot κ | 50 stopinj |
| Delitev rezil | neenakomerna |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Rezkarji za plano rezkanje |

Pribor

| | |
|---|----------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice5-del. Tip 4 | 229695 4 |
|---|----------|