



## Rezkar za velika podajanja LOGIQ4FEED, Cilindrično držalo, $\varnothing$ Dc/številoC/ število rezil Z: 25/4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221100 25/4
GTIN	7291075392777
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Inovativen sistem rezkanja z visokim podajanjem za učinkovito grobo obdelavo – zlasti za obdelavo globokih votlin, npr. pri izdelavi orodij in kalupov ter v letalski in vesoljski industriji. Obračalna rezalna ploščica ima stransko rezilo, ki zagotavlja večjo rezalno zmogljivost pri potopitvi pod kotom.

#### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Tehnični opis

$\varnothing$ držala D <sub>s</sub> h6	25 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing$ D <sub>min</sub>	42,6 mm
Število rezil Z	4
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	150 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing$ D <sub>maks</sub>	49 mm
Serija	LOGIQ4FEED
Vrtalno cirkularno rezkanje a <sub>p</sub>	0,8 mm
$\varnothing$ rezila D <sub>c</sub>	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XNMU040310..
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	60 mm

Nastavitveni kot $\kappa$	17 stopinj
$\varnothing D_3$	17,6 mm
z notranjim hlajenjem	da
Kot rampe $\alpha_{maks}$	1,8 stopinj
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	28,64 mm
Oznaka proizvajalca	FFX4 ED25-4-060-C25-04
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkarji

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 5-del. Tip 2	229695 2
--	----------