



## Rezkar za velika podajanja LOGIQ4FEED, Cilindrično držalo, $\emptyset$ Dc/številoC/ število rezil Z: 32/5



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221100 32/5
GTIN	7291075392791
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Inovativen sistem rezkanja z visokim podajanjem za učinkovito grobo obdelavo – zlasti za obdelavo globokih votlin, npr. pri izdelavi orodij in kalupov ter v letalski in vesoljski industriji. Obračalna rezalna ploščica ima stransko rezilo, ki zagotavlja večjo rezalno zmogljivost pri potopitvi pod kotom.

#### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje $\emptyset D_{maks}$	63 mm
$\emptyset D_3$	24,6 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\emptyset D_{min}$	56,6 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	1,2 stopinj
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	42,97 mm
$\emptyset$ držala $D_s$ h6	32 mm
Prevesna dolžina $L_1$	120 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XNMU040310..
Serija	LOGIQ4FEED
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	0,8 mm

Število rezil Z	5
Nastavitveni kot $\kappa$	17 stopinj
$\varnothing$ rezila $D_c$	32 mm
z notranjim hlajenjem	da
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	205 mm
Oznaka proizvajalca	FFX4 ED32-5-120-C32-04
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkarji

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice5-del. Tip 2	229695 2
---	----------