



## Rezkar za velika podajanja LOGIQ4FEED, Držalo Weldon, $\varnothing$ Dc/številoC/ število rezil Z: 16/2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221101 16/2
GTIN	7291075392746
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Inovativen sistem rezkanja z visokim podajanjem za učinkovito grobo obdelavo – zlasti za obdelavo globokih votlin, npr. pri izdelavi orodij in kalupov ter v letalski in vesoljski industriji. Obračalna rezalna ploščica ima stransko rezilo, ki zagotavlja večjo rezalno zmogljivost pri potopitvi pod kotom.

#### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	XNMU040310..
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	24,6 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	110 mm
$\varnothing$ držala $D_s$ h6	20 mm
z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot $\kappa$	17 stopinj
$\varnothing D_3$	8,6 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	0,8 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	16 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	4,3 stopinj

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	31 mm
Serija	LOGIQ4FEED
Prevesna dolžina $L_1$	50 mm
Število rezil Z	2
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	11,97 mm
Oznaka proizvajalca	FFX4 ED16-2-050-W20-04
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkarji

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 5-del. Tip 2	229695 2
--	----------