



Rezkar za velika podajanja LOGIQ4FEED, z navojem, $\varnothing D_c$ /številoC/število rezil Z: 42/6



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 221104 42/6 |
| GTIN | 7291075393347 |
| Razred artikla | 19D |

Opis

Izvedba:

Inovativen sistem rezkanja z visokim podajanjem za učinkovito grobo obdelavo – zlasti za obdelavo globokih votlin, npr. pri izdelavi orodij in kalupov ter v letalski in vesoljski industriji. Obračalna rezalna ploščica ima stransko rezilo, ki zagotavlja večjo rezalno zmogljivost pri potopitvi pod kotom.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tehnični opis

| | |
|---|------------|
| Celotna dolžina L_{celotna} | 40 mm |
| \varnothing rezila D_c | 42 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje a_p | 0,8 mm |
| Vpenjalni navoj M | M16 |
| Serijska | LOGIQ4FEED |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 83 mm |
| $\varnothing D_3$ | 34,6 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$ | 76,6 mm |

| | |
|---|-------------------------|
| Dolžina rampe L za α_{maks} | 64,45 mm |
| Kot rampe α_{maks} | 0,8 stopinj |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Število rezil Z | 6 |
| primerna obračalna rezalna ploščica | XNMU040310.. |
| Oznaka proizvajalca | FFX4 ED42/1.65-6-M16-04 |
| Izvedba držala | z navojem |
| Uporaba za rezkanje | Pogrezanje |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| Uporaba za rezkanje | Pogrezanje |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Kopirni rezkarji |

Pribor

| | |
|---|----------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice5-del. Tip 2 | 229695 2 |
|---|----------|