



DOVEIQMILL rezkar za plano rezkanje, z izvrtino, $\varnothing D_c$ /številoC/število rezil Z: 100/10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	222500 100/10
GTIN	7291075311426
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Izjemno stabilen sistem za plano rezkanje. Rezne obračalne ploščice so pritrjene z vijačnim vpenjanjem in dodatno pritrditvijo v ležišče plošče v obliki lastovičjega repa. Zaradi pozitivnega aksialnega položaja vgradnje plošč je rez zelo mehak, kar zagotavlja najboljše lastnosti površine. Največja **gospodarnost** zaradi rezalnih obračalnih ploščic z 8 rezili.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Tehnični opis

Serija	DOVEIQMILL
maksimalni zunanji $\varnothing D_{maks}$	109,4 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	50 mm
\varnothing rezila D_c	100 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,maks}$	4,6 mm

Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SYHU0704..
Število rezil Z	10
Oznaka proizvajalca	IQ845 FSY D100-10-32-R07
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	50 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezkarji za plano rezkanje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice5-del. Tip 4	229695 4
---	----------