



## HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje, cilindrično držalo, $\varnothing D_c$ / številoC/število rezil Z: 25/4mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226480 25/4
GTIN	7291075314052
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Procesno zanesljiv sistem za kotno rezkanje za široko paleto uporab. Različice v dveh sistemskih velikostih z dolžino rezalnega roba 10 in 15 mm. Optimalno podprte rezalne obračalne ploščice Trigon v sedežu zagotavljajo prave 90-stopinjske rame. Idealno za vrtanje s krožnim rezkanjem in pri oševnem pogrezanju.

#### Rezervni del:

Garnitura vijakov za rezalne obračalne ploščice št. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

### Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	3,4 mm
$\varnothing D_3$	21 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	2,9 stopinj
Prevesna dolžina $L_1$	25 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	25 mm
Serija	HELI3MILL
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	159,9 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	49 mm
Število rezil Z	4
primerna obračalna rezalna ploščica	TP..1003..

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	46,4 mm
$\varnothing$ držala $D_s$ h6	25 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	120 mm
Oznaka proizvajalca	HM390 ETP D25-4-C25-10
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 5-del. Tip 1	229695 1
--	----------